


Trådlösa sändare och mottagare för kontakter



Trådlöst kontaktkoncept för Rolltalk har flera fördelar:

- Trådlös styrning av Rolltalk
- Direktval
- Enklare att flytta Rolltalk mellan rullstolar
- Färre sladdar ger mindre felkällor
- Lång batteritid samt indikerar låg batterinivå

Trådlös kontaktbox för Programsnickaren 5 kanaler

Trådlösa sändare för Rolltalk och Programsnickaren

Kontaktboxarna gör att man på ett effektivt sätt kan komma åt viktiga funktioner. Fasta funktioner kan definieras till bestämda kontaktingångar på boxarna. Detta är till exempel användbart för dem som vanligtvis styr Rolltalk genom att trycka på skärmen eller använder musstyrning. Direktval kan användas till funktioner som man snabbt behöver ha tillgång till såsom att svara i telefon, öppna ytterdörren eller meddela "vänta lite, det är något jag vill säga".

Har man flera rullstolar kan kontaktboxar med samma inställningar placeras i rullstolarna så att man enkelt kan flytta Rolltalk mellan dessa.

Trådlös kontaktbox för Programsnickaren 2 kanaler

105545

Trådlös kontaktbox för 2 kontakter eller funktioner. Levereras med 2st överlägg, färdiga etiketter, duolock fästanordning.

Teknisk information: Mått: 91x66x21 mm Vikt: 90 g Batterier: 2 st AAA 1,5V

Trådlös kontaktbox för Programsnickaren 5 kanaler

105546

Trådlös kontaktbox för 5 kontakter eller funktioner. Levereras med 2st överlägg, färdiga etiketter, duolock fästanordning.

Teknisk information: Mått: 91x66x21 mm Vikt: 130 g Batterier: 2 st AA 1,5V

Trådlös mottagare och USB kontaktbox för Programsnickaren **105547**

För användning av trådlösa kontaktboxar till Compact Rolltalk och till PC behövs USB kontaktmodul för Programsnickaren.

Light Rolltalk har inbyggd mottagare.

Flera trådlösa kontaktboxar kan kopplas till samma kontaktmodul.

Mått: 34x34x14 mm, Vikt: 30 g

Vilka funktioner de olika manöverkontakterna skall ha, programmeras enkelt i Programsnickaren. Batterierna i de trådlösa kontaktboxarna har en hållbarhet på upp till ett år och ett meddelande kommer fram på skärmen när det är dags att byta batterier.


Teknologi: ZigBee

Räckvidd: 5m

Frekvens: 2,4Ghz

Varmt välkommen att besöka vår hemsida www.falckigel.se eller kontakta oss för mer information.

Version augusti 2008



Trådlös kontaktbox
2 kanaler



Trådlös kontaktbox
5 kanaler



Trådlös mottagare och
USB kontaktmodul

Falck Igel AB

Stockholm

Liljeholmsvägen 30 B
117 61 Stockholm
Tlf (+46) 8 695 69 40
Fax (+46) 8 695 69 49

Göteborg

Tlf (+46) 8 522 231 42
Fax (+46) 8 695 69 49

Gävle

Tlf. (+46) 8 695 69 45
Fax (+46) 8 695 69 49

Lund

Tlf (+46) 8 695 69 46
Fax (+46) 8 695 69 49

falckigel@falckigel.se

www.falckigel.se